

動画4 情報量の調整

情報の量を減らす、余白を作ることで情報量を調整することができます。

【設定の提案】

- ①行移_行間隔：50
- ②ふりがな_行移：文字色一白
- ③書体_文字色：行移一白
- ④行移_背景色：白
- ⑤スピーチ_ハイライト色：固定一白 行移一黒


【設定の詳細説明】

- ①行移_行間隔：行移モードで表示される文の行間を設定します。0～50で設定し、数字が大きいくほど間隔が広がります。
- ②ふりがな_行移_文字色：行移モードのふりがなの色を設定します。
- ③書体_文字色：行移モードの文字色を設定します。
- ④行移_背景色：行移モードの背景色を設定します。
②, ③, ④を同じ色に設定します。
- ⑤スピーチ_ハイライト色：読み上げのハイライト色を設定します。
固定：固定モードでのハイライトの色を設定します。
行移：行移モードでのハイライトの色を設定します。
固定と同じ：行移モードの色を固定モードと同色に設定します。

動画4 情報量の調整



YouTube [へ](#)



情報：ハイライトを活用した行移モードの情報量の調整では、一度にハイライトする量を変更することで、より細かい調整が可能です。また、ハイライトを行うことで情報量が増え混乱を招く場合には、背景色と同じ色のハイライトを使用することで、ハイライトが表示されなくなります。固定モードでは、多くの場合背景が白であるためハイライトも白に設定することをお勧めします。